



# MED/LABO/LABEX-340

## Maßangaben

Ausschnitt im Blech  
für Kunststoffblende  
639,5mm x 62,4mm




Ausschnitt im Blech  
für Lüftungsgitter/Kunststoff  
620,2mm x 81mm



Bei Einbau beachten:

Lüftungsschlitze an der Maschinenraumblende  
dürfen nicht verdeckt werden.

Ausschnitt  
665mm x 65mm



Wenn der MED 340 eingebaut wird und es ist  
notwendig, das Bedienteil auf die Möbelfront zu  
Montieren,  
entfällt die Funktion vom Schloß. Um das Loch in dem  
Bedienteil zuzuschließen wird ein Blindstopfen  
eingesetzt. (bestellen Firma Kirsch)